

STIC IMPRESSION GLYCERO



Impression à base de résines glycérophthaliques

Classification : AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a

Destination	<ul style="list-style-type: none"> • Intérieur • Pièces sèches et humides • Travaux neufs et rénovation • Murs et plafonds
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> • Nourrit les supports et régule la porosité • Microporeux • Idéal pour plaque de plâtre hydrofugée • Recouvrable par les peintures en phase aqueuse, glycérophthalique et du papier peint

Caractéristiques

Aspect en pot	Liquide onctueux.
Masse volumique	1,53 kg/L
Extrait sec	<ul style="list-style-type: none"> • En volume : 56% • En poids : 78%
COV	Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/L (2010). Ce produit contient au maximum 749 g/L de COV.
Point éclair	Sans objet
Aspect du film	Poché arrondi à semi-tendu
Brillant spéculaire	10 sous 60° (selon DTU).
Rendement (Selon norme NF T 30-073)	10 à 13 m ² /L par couche, en fonction de la nature des fonds et du mode d'application.
Temps de séchage (à 20°C et 65% H.R.)	<ul style="list-style-type: none"> • Sec : 6 heures • Recouvrable : 12 heures
Teintes	Blanc
Conditionnement	15L et 3L
Conservation	<ul style="list-style-type: none"> • 24 mois en emballage d'origine, plein et fermé. • Conserver à l'abri du gel et de la chaleur. • Refermer hermétiquement le bidon après usage.

STIC IMPRESSION GLYCERO

Conseils de mise en œuvre

Dilution	Au white Spirit. 5 à 10% sur fonds non poreux. 10 à 15% sur fond poreux
Préparation du produit	Brasser avant sa mise en œuvre.
Matériel d'application	Brosse, rouleau rayé jaune, pistolet
Nettoyage des outils	Au White Spirit.
Conditions d'application	Conformes au DTU 59.1
Supports	Etat et qualité conformes au DTU 59.1
Non revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> • Dérivés à base de plâtre (hydrofuges compris). • Bois
Revêtus :	<ul style="list-style-type: none"> • Supports ci-dessus revêtus par des peintures adhérentes. • Autres supports : nous consulter.
Incompatibilités connues :	<ul style="list-style-type: none"> • Béton, ciment, fonds salpêtrés
Préparation des supports	Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auquel s'ajoutent des préparations particulières :
Supports revêtus :	Matage des surfaces brillantes ou satinées par ponçage.

Systeme d'application

Selon le DTU 59.1, des travaux d'apprêt seront à envisager en fonction de l'état de finition recherché.

Impression	1 couche de STIC IMPRESSION GLYCERO
Finition	1 ou 2 couches de peinture de finition en phase aqueuse ou glycérophtalique

Hygiène et sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Produit non classé dangereux. • Consulter la fiche de données de sécurité.
----------------------------	---

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.



Nous contacter au : **0 820 21 00 24** Service 0,12 €/min + prix appel